

W105×H148mm

1（表紙）

右ページ

K

MUJI 無印良品

**バーを自由に調節できる
ハードキャリーケース 取扱説明書**

型式番号 CET01A0A 最小型(20L)
EAE01A0A 最小型(20L)
EAE02A0A 小型(36L)
EAE03A0A 中型(63L)
EAE04A0A 大型(88L)
EAE05A0A 特大型(105L)

この度は無印良品ハードキャリーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みください。また本書を大切に保管してください。
本製品を貸与・譲渡する場合には、ご使用される方に本書をお渡しください。
本書には保証書がついております。保証書部分は切り離さず本書と一緒に保管してください。

一版
2020年2月1日

もくじ

●安全にご使用いただくために（△警告項目）	3
●安全にご使用いただくために（△注意項目）	4・5
●お願い/保管にあたって、お手入れ方法	5
●ストッパー操作方法.....	6
●バーを自由に調節できる ハードキャリーケース 構成	7
●TRAVEL SENTRY® LOCK ジッパーロックの開閉方法	8
●TRAVEL SENTRY® LOCK搭載スーツケース補償制度について.....	9
●バーを自由に調節できる ハードキャリーケース 仕様.....	10
●保証規定.....	11
●保証書.....	12

安全にご使用いただくために

表示とその意味

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさに応じて、次のように分類して表示しています。表示の意味をご理解いただいた上で注意事項をお読みください。



警告 この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意 この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が軽傷を負ったり当製品が破損する可能性があるもの

詳しい製品図と構成につきましては、7ページをご参照ください。



警告

●衣類や日用品小物などを収納、持ち運ぶする用途以外には使用しないでください。

以下のような事故が発生するおそれがあります。

・お子様の遊び用具として使用しないでください。

・ベットを中に入れないでください。

ハードキャリア本体の中に閉じ込められて窒息するおそれがあります。

・杖や歩行補助具代わりに使用しないでください。

ハードキャリアが加速したりぐらつくなどして、転倒するおそれがあります。

・ハードキャリアに腰掛けたり踏み台にしたりしないでください。

ハードキャリアがぐらついたり破損するなどして、転倒・落下などケガをするおそれがあります。

●不安定な場所には保管しないでください。

ハードキャリアが落下して人に衝突するおそれがあります。

●お子様がハードキャリアをご使用する前に保護者の方が本書を必ず読み、ご使用上の注意事項をお子様によく指導してください。

誤った使い方をしてケガをするおそれがあります。

●ストッパーをロックした状態でキャリアバーに荷重をかけないでください。バランスが悪くなり、転倒するおそれがあります。

●ハードキャリアを梱包しているポリ袋などをかぶらないでください。

特に小さいお子様がかぶるなどすると窒息するおそれがあります。

●階段や段差のあるところでハードキャリアを持ち上げて運ぶ時はハンドルを使用してください。

キャリアバーを引っ張って階段などを昇り降りすると、姿勢が不安定になるなどして、ケガをするおそれがあります。

(7ページ①部を参照)

⚠ 注意

ファスナーに関するご注意

- 本体の開閉時などに、ファスナー部分、かみ合わせ部分で手や衣類をはさまないようにご注意ください。
ケガをするおそれがあります。
- 内側ファスナーは開けないでください。(7ページ②部を参照)
手などを挟む可能性があります。本ファスナーはポケットではありません。

キャスターに関するご注意

- 連続走行した直後に、キャスターに直接触れないでください。
走行時に発生した摩擦熱で火傷を負うおそれがあります。

その他のご注意

- 破損、汚れの原因となるおそれのあるガラスビンやその他の容器類の収納時には、割れたり中身が漏れないように十分注意してください。
割れたビン等に触ってケガをするおそれがあります。
また、本体が衝撃を受けた場合に収納物にも衝撃が加わるおそれがあります。
- ハードキャリーを分解したり、改造することはおやめください。
転倒や衝突によりケガをするおそれがあります。
- ハードキャリーを運ぶ時には、周囲の人や物に十分注意してください。
周囲の人や物への衝突により、ケガなど事故の原因となります。


注意

ファスナーに関するご注意

- 走行前とエスカレーターに乗る前には、ファスナーのスライダーが上部にあることを確認してください。
地面に接触すると、転倒や噛み込み、破損のおそれがあります。
- 本体を開く際には、ファスナーがきちんと最後まで開いていることをご確認ください。
ファスナーが最後まで開いていない状態で本体を開いた場合、ファスナーが破損するおそれがあります。


NG

ファスナーが最後まで開いていない



OK

ファスナーが最後まで開いている



その他のご注意

- 荷物を詰め込みすぎないでください。
キャスター・ファスナー・内部の生地などを破損するおそれがあります。
- 化学薬品や腐食性の液体とは接触しないようご注意ください。
- 鋭利な形状の物と接触しないようご注意ください。

お願い

- 精密機器やこわれやすいものは入れないでください。
転倒した際など衝撃によって損傷するおそれがあります。ハードキャリーに収納した機器本体の損傷、破損、故障、紛失及びデータの破損、消滅などについては弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保管にあたって



- 火気や高温になるものに近づけないでください。
ストーブなどの暖房器具、火気または高温になるものに長時間近づけると、変形することがあります。
- 過度の酸性や塩分、また極端に高い温度に長時間さらされる場所での使用や保管は避けてください。
ハードキャリーの金属部分や内部の生地などを傷め、ファスナーやロックが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 湿度が高い場所、直射日光の当たる場所、または蛍光灯に近い場所での保管はしないでください。
変色、変質、劣化などの原因になります。

お手入れ方法

- ケース表面や内装の汚れがひどい場合は、水拭きして十分に乾燥させてください。
- 本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、金属たわし、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。
変色、変質、劣化などの原因になります。
- 水に濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。
濡れたままにしておくと、変色、変質、劣化などの原因になります。
- キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸くずなどが巻きついた場合には、取り除いてください。キャスターの故障の原因となります。

ストッパー操作方法

ストッパーの<ON><OFF>それぞれのボタンを押し、解除およびロックをおこないます。




ストッパー ON(ロック)の状態

ストッパー OFF(解除)の状態

ストッパーに関するご注意

- ロック状態で走行しないでください。**
ロックしたまま引きずると、キャスターのタイヤの破損や摩耗の原因になります。
- ロック機能は、ハードキャリーの動きを止めるための補助機能です。**
電車やバス・傾斜のある坂道など、不安定な場所や滑りやすい場所では、手を添える・横に寝かすなど取扱いにご注意ください。キャスターのストッパーをロックしていても、急に動いたり転倒するなどして周囲の人や物に衝突しケガをするおそれがあります。
- ストッパーをロックまたは解除する際には、ケース本体が完全に止まっていることを確認してから操作を行ってください。**
本体が動いている状態でロックまたは解除すると、キャスターやストッパーが破損するおそれがあります。
- 交通運送機関に預ける際は、必ずロックを解除してください。**
スムーズに動かず、転倒や破損の原因となります。
- ロック状態はタイヤにテンションが加わった状態となり、ストッパーがかかりづらくなるため自宅にて保管する際などキャリーケースを使わない時は、必ずロックを解除してください。**

バーを自由に調節できるハードキャリーケース 構成



ご使用にあたり


- ご使用前には、キャリーバーやキャスターがスムーズに稼動するかを確認してください。
- キャリーバーを引き出した時、左右で長さのバランスがとれない場合は、①キャリーバーを全長まで引き出してから、お好みの長さまで下げて調節してください。
- ハードキャリーを初めて使用する際に、プラスチック等の臭いがすることがありますが、使用している間に、臭いは自然に薄くなっていきます。
- キャスターのタイヤは、使用頻度や路面状況により磨耗する場合があります。ストッパーのかかりが悪くなるなど使用に支障がある場合は、キャスターは、有償にて交換を承ります。
- ハードキャリーを、現金や貴重品の保管に使用しないでください。TS LOCK ジッパーロックはキャリーケースが開かないようにするためのもので、収納物自体の盗難を防止するものではありません。
- TS LOCK ジッパーロックの開閉方法および補償制度につきましては、8～9ページをご参照ください。
- ストッパー付きキャスターは、操作レバー側の2輪のみです。
- ハードキャリーの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取扱いの状態に特に大きく左右されます。

TRAVEL SENTRY® LOCK ジッパーロックの開閉方法

鍵



本体





引き手



開ける

1. 鍵を回し、鍵穴を「赤い点(ロック)」の位置から「開錠」位置へ戻した後、鍵を抜きます。

2. 鍵穴を矢印方向へ引くと、引き手が外れ開錠されます。






閉める

1. 鍵穴の向きが「開錠」の位置になっていることを確認します。


2. 引き手をまっすぐに、本体に差し込んでください。
*音がするまで差し込んでください。

3. 付属の鍵を鍵穴へ差し込み、「赤い点(ロック)」の位置まで回した後、鍵を抜きます。




ご注意

○鍵の開閉をする際は、鍵をしっかりと差し込んで操作してください。
*途中の状態ですると鍵の破損につながる場合があります。



○鍵の開閉をする際は右記の範囲内で行ってください。
*回し過ぎると、鍵の破損につながる場合があります。



TRAVEL SENTRY® LOCK搭載スーツケース補償制度について

TS ロックとは・・・

TSロックとは、Travel Sentry社が世界的にライセンス展開しているロックシステムのこと
で、TSA(アメリカ運輸保安局)や CATSA(カナダ航空運輸保安公団)等によって認められて
いるものです。

2003年1月より爆発物検査のために、TSA職員はアメリカ国内全ての空港で預け手荷物を検
査しています。X線検査により不審物等が認められた場合には、荷物を開けて検査をします。
2014年4月以降、アメリカ以外の国々においても上記と同様の検査が実施されています。

TSロック以外の鍵の掛かった荷物⇒鍵を切断、破壊して検査。

TSロックを使用している荷物⇒TSA職員が特殊ツールによって開錠。検査後は施錠して戻し
ます。

TS ロック搭載スーツケース補償制度 TRAVEL SENTRY APPROVED

本製品は、TS LOCK SYSTEM(トラベルセントリー社提供)を使用しており、
TS ロック搭載スーツケース補償制度の対象となっております。



このTravel Sentry®認可ロックであなたの預け手荷物は精査が必要な場合でも
検査機関が安全に解錠検査し再施錠してくれます。

*保安検査職員は短時間に多くの荷物を検査しなければなりません。

TSロック対応であるにも関わらず、緊急事態等により壊されて荷物を
検査される可能性は皆無ではありません。

保安検査職員が、開錠・検査した場合には、スーツケースの中に検査証明書が入っていま
す。修理の際には必ず検査証明書を添付してください。証明書がない場合は補償の対象
外となりますのでご了承ください。
尚、検査に起因する収納物の破損や損失に関しては、補償の対象外となります。

バーを自由に調節できるハードキャリーケース 仕様

CET01A0A / EAE01A0A 最小型(20L)

サイズ

本体	約タテ43 X ヨコ32 X マチ20.5cm
全体	約タテ47 X ヨコ32 X マチ20.5cm
容量	約41.5 X 30.6 X 19.5cm 20L
重量	約2.7kg
耐荷重 (目安)	約8kg
本体	ポリカーボネート
裏地	ポリエステル100%

EAE02A0A 小型(36L)

サイズ

本体	約タテ50 X ヨコ37 X マチ24cm
全体	約タテ54 X ヨコ37 X マチ24cm
容量	約49 X 35.5 X 23cm 36L
重量	約2.9kg
耐荷重 (目安)	約12kg
本体	ポリカーボネート
裏地	ポリエステル100%

EAE03A0A 中型(63L)

サイズ

本体	約タテ66 X ヨコ44 X マチ25cm
全体	約タテ70 X ヨコ45 X マチ25cm
容量	約65 X 43 X 24cm 63L
重量	約4.3kg
耐荷重 (目安)	約15kg
本体	ポリカーボネート
裏地	ポリエステル100%

EAE04A0A 大型(88L)

サイズ

本体	約タテ71 X ヨコ48 X マチ29cm
全体	約タテ75 X ヨコ49 X マチ29cm
容量	約70 X 46.5 X 28cm 88L
重量	約4.8kg
耐荷重 (目安)	約18kg
本体	ポリカーボネート
裏地	ポリエステル100%

EAE05A0A 特大型(105L)

サイズ

本体	約タテ73 X ヨコ51 X マチ29cm
全体	約タテ77 X ヨコ52 X マチ29cm
容量	約72 X 50 X 28cm 105L
重量	約5.1kg
耐荷重 (目安)	約20kg
本体	ポリカーボネート
裏地	ポリエステル100%

*耐荷重は目安です。収納物の形状や詰め方、取扱いの状態によって耐荷重以内でも破損、変形などを生じる可能性がありますので、ご注意ください。

輸送時に破損した場合の重要事項

・交通運送機関(航空機・バス・船・宅配便等)にて輸送中に破損が確認された場合、修理、賠償については運送機関にお問い合わせください。審査後に賠償請求することが可能な場合がございます。時間が経過すると賠償の対象外になることがありますのでご注意ください。
・旅行に伴う損害保険などにご加入されている方は、破損などがあった場合加入保険会社にご相談ください。保険には期間がありその間に見積りなどの書類が必要となります。

保証規定

当製品は保証期間中に、以下の事柄が生じた場合に無償にて製品を修理させていただきます。

- 1.通常使用において不具合が生じた時
- 2.その原因として製造工程や部品などに問題や欠陥があったとみなされた場合

欠陥が認められた場合には購入店・購入日を証明できるもの(この保証書)を添えて購入店にご連絡ください。無償にて速やかに修理させていただきます。修理が困難と判断した場合には交換させていただきます。
ただし以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無償修理いたしかねます。

- ・お買い上げの日付より2年以降の不具合
- ・本書のご提示がない場合、また販売店名印やレシートなどのお買い上げ日付を証明するものがない場合
- ・故意に本書の日付などの字句を書き換えた痕跡がある場合
- ・火災、地震、風水害、盗害、公害、その他の災害や戦乱など、外的な要因で生じた不具合
- ・落下・誤用・乱用による不具合
- ・分解、改造、誤った修理に起因する不具合
- ・航空会社その他交通機関の輸送中に不当な扱いや誤用によって生じた破損又は表面的な損傷
- ・高温や溶剤、酸、水、(雨)などにさらされた場合による破損。
- ・ケースの収納物の破損や損失、機会損失などといった付随する費用に関する損害
- ・通常使用におけるキャスターなどのパーツ部分の劣化や摩耗。
- ・通常使用における表面的な損傷(摩耗や傷、キレ、へこみ、汚れ、退色)

保証の範囲外にあると診断された場合には、修理により商品の機能が回復可能であればご希望により有償にて修理させていただきます。

ご使用により生じたキズや凹みを修正で復元することはできませんのでご了承ください。
交換部品を海外から取り寄せしなければならないため、修理には日数を要する場合がございますので、ご了承ください。

必ずしもオリジナル製品と同色の交換部品があるとは限らないため、ご了承ください。

バーを自由に調節できるハードキャリーケース

型式番号 CET01A0A 最小型(20L) EAE01A0A 最小型(20L)
EAE02A0A 小型(36L) EAE03A0A 中型(63L)
EAE04A0A 大型(88L) EAE05A0A 特大型(105L)

保証書

お客様名	お氏名			
	ご住所	〒		
	電話			
お買い上げ年月日		年	月	日
保証期間		お買い上げの日から2年		
販売店名印		修理メモ		

この保証書は、本書に明示した期間：お買い上げの日から2年、保障規定に明記された保障条件のもとにおいて、万が一故障が発生した場合、無料で修理をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間後の修理などにつきましては取扱説明書をお読みいただくか、販売店までお問い合わせください。

ご購入・ご贈答品でお買い上げの販売店にご依頼できない場合はお客様室へお問い合わせください。

ご記入いただいた保証書の個人情報は保証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利用させていただく場合があります。ご了承ください。

なお、お客様の個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく、第三者に開示・譲渡はいたしません。ただし、法的機関等により、申し出があった場合や当社の権利・財産を保護する目的などにおいてはこの限りではありません。

販売元：株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室でんわ 0120-14-6404

この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in JAPAN.
此保证书只适用于日本国内。