

ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅84cmタイプ用
ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅56cmタイプ用

品名	ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅 84cm タイプ用
J A N	4550583922108
製品寸法	幅 840×奥行 25.5×高さ 85 (mm)
製品重量	約 0.7 kg
用途	ユニットシェルフ用追加パーツ
材質	本体:ステンレス鋼 / エポキシ樹脂粉末透明塗装

品名	ユニットシェルフ・ワードローブバー・幅 56cm タイプ用
J A N	4550583922115
製品寸法	幅 560×奥行 25.5×高さ 85 (mm)
製品重量	約 0.4 kg
用途	ユニットシェルフ用追加パーツ
材質	本体:ステンレス鋼 / エポキシ樹脂粉末透明塗装

- 移動について**
- 引越など移動させる際などは、本体からはずしてから行ってください。
- 廃棄について**
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

- 汚れがひどい時は、3~5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥してください。

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2025年9月3日

MADE IN CHINA

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
☎ 0120-14-6404

重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの






- 不要になった梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。口や鼻をふさぐなどしたときに窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。
- 棚セット(※)もしくは追加用帆立(単品)に付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。組み立てた商品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただく為に重要です。

※ステンレスユニットシェルフシリーズ、スチールユニットシェルフシリーズの帆立、棚板、クロスバーがセットになった商品。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。ケガの原因となるおそれがあります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- ワードローブバーを使用する際は、3枚以上の棚板(別売)を合わせてご使用ください。不足すると製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 引越など部屋や階をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツがはずれて、ケガや商品が破損する原因となります。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト

<p>①ハンガーパイプ ×1</p> 	<p>②ブラケット ×2</p> 	<p>フィッティングパーツ</p> <p>③すべり止めチューブ ×4</p>  <p>※ステンレスユニットシェルフに取り付ける場合は4枚、スチールユニットシェルフに取り付ける場合は2枚使用します。</p>	<p>④ボルト ×2</p>  <p>※④ボルトはあらかじめハンガーパイプに取り付けてありますので、取りはずしてご使用ください。</p>	<p>⑤六角レンチ ×1 (M4用)</p> 
---	---	---	--	---

組立方法

※この組立・取扱説明書は共通です。
※ユニットシェルフ全体やクロスバーの組み立て方法については、棚セットもしくは追加用帆立(単品)に付属の組立・取扱説明書をよく読み正しく組み立ててください。
※組み立て手順は、追加用帆立(単品)と追加棚(単品)を組み立てたものへの取り付け例です。

- ③すべり止めチューブを図のように帆立の最上段から2段目の横棧に、切り込みを下にして取り付けます。
- ②ブラケットを③すべり止めチューブの上からはめこみ、②ブラケットと①ハンガーパイプを④ボルトで⑤六角レンチを使ってしっかりと固定してください。
- ①ハンガーパイプを固定したら、最上段の棚板を取り付けてください。
- クロスバー(別売)2組で背面からとめてください。

お願い(その他注意) ステンレスユニットシェルフとスチールユニットシェルフでは、すべり止めチューブの取り付け枚数が異なります。
※詳細は下記イラストをご確認ください。

